

Conjunto de tampas VAVC-F12-SCC-50-TP

Cód. do item: 8084045

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal DN	50
Proteção contra explosão	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Meio	Vapor Óleo hidráulico de base mineral Gases inertes Óleo mineral Água Ar comprimido filtrado, grau de filtragem 200 µm Líquidos neutros
Observação sobre meio	Os meios gasosos só são permitidos com influxo através do assento da válvula.
Temperatura do meio	-30 °C...200 °C
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Temperatura de armazenamento	-10 °C...60 °C
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	1180 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da tampa	Aço inoxidável de alta liga
Material vedação do fuso	PTFE
Material vedação do assento	PTFE modificado