


Refletor SARA-R-Q50-S

Cód. do item: 8084159

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Temperatura ambiente	-40 °C...65 °C
Tipo de fixação	Aparafusado
Peso do produto	10.35 g
Material corpo	PMMA
Classe de resistência à corrosão KBK	4 - altíssima resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Refletor da largura da estrutura	Padrão