


# Redução EMGA-40-A-G3-40P

Cód. do item: 8085342

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho do flange da redução	40 mm
Tamanho de flange do motor	40 mm
Folga	0.35 deg
Tipo de redução	Redução angular
Relação de redução	3:1
Número de rotações de acionamento máx.	18000 1/min
Temperatura operacional redutor	-25 °C...90 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Grau de proteção	IP54
Torque de saída contínuo	4.5 Nm
Momento de inércia do redutor	0.049 kgcm <sup>2</sup>
Torque máx. de saída	7 Nm
Eficiência máxima	95 %
Rigidez de rotação	0.8 Nm/arcmin
Peso do produto	500 g
Interface de redução e saída	40G
Interface redutor atuador	40P
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS