


Redução EMGA-40-A-G5-40P

Cód. do item: 8085343

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho do flange da redução	40 mm
Tamanho de flange do motor	40 mm
Folga	0.35 deg
Tipo de redução	Redução angular
Relação de redução	5:1
Número de rotações de acionamento máx.	18000 1/min
Temperatura operacional redutor	-25 °C...90 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Grau de proteção	IP54
Torque de saída contínuo	7.5 Nm
Momento de inércia do redutor	0.035 kgcm ²
Torque máx. de saída	12 Nm
Eficiência máxima	95 %
Rigidez de rotação	0.8 Nm/arcmin
Peso do produto	500 g
Interface de redução e saída	40G
Interface redutor atuador	40P
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS