


# Redutor EMGA-80-A-G3-100A

Cód. do item: 8085348

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho do flange da redução	80 mm
Tamanho de flange do motor	100 mm
Folga	0.22 deg
Tipo de redução	Redução angular
Relação de redução	3:1
Número de rotações de acionamento máx.	7000 1/min
Temperatura operacional redutor	-25 °C...90 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Grau de proteção	IP54
Torque de saída contínuo	40 Nm
Momento de inércia do redutor	1.409 kgcm <sup>2</sup>
Torque máx. de saída	64 Nm
Eficiência máxima	95 %
Rigidez de rotação	5 Nm/arcmin
Peso do produto	4500 g
Interface de redução e saída	80G
Interface redutor atuador	100A
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS