


Válvula reguladora de pressão VRPA-C-Q4-E

Cód. do item: 8086000

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Função reguladora | Pressão de saída constante Com escape secundário Com comportamento de corrente reversa |
| Conexão pneumática 1 | QS-4 |
| Conexão pneumática 2 | QS-4 |
| Tipo de fixação | com orifício de passagem |
| Vazão nominal padrão | 80 l/min |
| Temperatura ambiente | 0 °C...60 °C |
| Material corpo | PBT |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Tipo de acionamento | Manual |
| Elemento de ajuste | Manopla com retentor |
| Faixa de regulagem de pressão MPa | 0.1 MPa...0.8 MPa |
| Faixa de regulagem de pressão | 1 bar...8 bar |
| Faixa de regulagem de pressão psi | 14.5 psi...116 psi |
| Observação sobre o meio de operação/controle | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Categoria para sala limpa | Classe 4, conforme ISO 14644-1 |
| Peso do produto | 19 g |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material das vedações estáticas | NBR |