


Válvula reguladora de pressão VRPA-CM-Q6-E

Cód. do item: 8086004

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função reguladora	Pressão de saída constante Com escape secundário Com comportamento de corrente reversa
Conexão pneumática 1	QS-6
Conexão pneumática 2	QS-6
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Vazão nominal padrão	90 l/min
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Material corpo	PBT
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Posição de instalação	Indiferente
Tipo de acionamento	Manual
Elemento de ajuste	Manopla com retentor
Indicador óptico por pressão	com manômetro
Faixa de regulagem de pressão MPa	0.1 MPa...0.8 MPa
Faixa de regulagem de pressão	1 bar...8 bar
Faixa de regulagem de pressão psi	14.5 psi...116 psi
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Categoria para sala limpa	Classe 4, conforme ISO 14644-1
Peso do produto	23 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material das vedações estáticas	NBR