

# Acoplamento EAMD-32-32-14-16X20-U

Cód. do item: 8086051

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro de montagem 1	14 mm
Diâmetro de montagem 2	16 mm
Tamanho	32
Comprimento nominal	32 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	8000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inércia	14,5 kgmm <sup>2</sup>
Torque transmissível	16 Nm
Peso do produto	124 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS