


Conjunto de montagem do balancim YHBP-

Cód. do item: 8087218

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento do curso	100 mm...1990 mm
Diâmetro do cilindro	50 mm...200 mm
Cinemáticas compatíveis	Coluna de elevação Cinemática paralela
Proteção contra inversão de polaridade	Para tensão de alimentação
Pressão operacional	0.4 MPa...0.8 MPa 4 bar...8 bar
Velocidade máx. de deslocamento	1 m/s
Amplitude de tensão de funcionamento CC	21.6 V...26.4 V
Tempo de ativação	100%
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Taxa de ondulação residual	5%
Consumo de energia em saídas sem carga	2 A
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Grau de proteção	IP65
Observação sobre o grau de proteção	IP20 para o comutador de segurança PNOZ IP20 para sistema de comando CMCB-...-C IP20 para controlador programável CECC-D IP54 para sistema de comando CMCB-...-CC No estado montado
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Carga	25 kg...999 kg
Relação de transmissão do movimento	1:5 para colunas de elevação 1:1 - 1:5 para o sistema cinemático paralelo
Peso do produto	4,8 kg...60,5 kg
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS