

Base de conexão VABS-P4-10S-G14

Cód. do item: 8087327

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---|
| Largura | 21 mm |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Características especiais | Resistente a oxigênio conforme DIN EN 1797 |
| Estrutura | Sentido de conexão lateral |
| Quantidade máx. de posições da válvula | 1 |
| Pressão operacional | 0 bar...8 bar |
| Meio de operação | Gases inertes Ar Oxigênio |
| Observação sobre o meio de operação/controle | Funcionamento lubrificado não admissível tamanho máximo de partícula 10 µm |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura de armazenamento | -40 °C...80 °C |
| Temperatura do meio | 5 °C...50 °C |
| Temperatura ambiente | 5 °C...50 °C |
| Peso do produto | 70 g |
| Tipo de fixação | com orifício de passagem |
| Conexão pneumática 1 | G1/4 |
| Conexão pneumática 2 | G1/4 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material da placa de conexão | Liga de alumínio forjado anodizado |