

Base de conexão VABS-P4-20S-G38

Cód. do item: 8087328

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	25 mm
Posição de instalação	Indiferente
Características especiais	Resistente a oxigênio conforme DIN EN 1797
Estrutura	Sentido de conexão lateral
Quantidade máx. de posições da válvula	1
Pressão operacional	0 bar...6 bar
Meio de operação	Gases inertes Ar Oxigênio
Observação sobre o meio de operação/controle	Funcionamento lubrificado não admissível tamanho máximo de partícula 10 µm
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-40 °C...80 °C
Temperatura do meio	5 °C...50 °C
Temperatura ambiente	5 °C...50 °C
Peso do produto	97 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 2	G3/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa de conexão	Liga de alumínio forjado anodizado