

# Manômetro PAGN-26-1M-G18S

Cód. do item: 8088986

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de indicação	0 bar...10 bar 0 MPa...1 MPa 0 psi...145 psi
Tamanho nominal do manômetro	26
Estrutura	Manômetro com tubo Bourdon
Tipo de fixação	Válvulas reguladoras de fluxo inline
Meio de operação	Gases inertes líquidos neutros
Pressão operacional	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Fator de carga alternada	0.66
Classe de precisão de medição	4
Grau de proteção	IP43
Temperatura de armazenamento	-5 °C...50 °C
Temperatura do meio	-5 °C...50 °C
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Ponto de conexão	Lado de trás cêntrico
Conexão pneumática	G1/8 com anel de vedação
de materiais tocados pelo meio	ABS Latão
Material do munhão aparafusado	ABS
Material corpo	ABS
Material da janela de inspeção	PS
Cor corpo	preto
Peso do produto	8 g

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Observação sobre o meio de operação/controle	sem acetileno nenhum oxigênio
Escala	Escala simples MPa (interno)