

# Cilindros de parada DFST-50-30-Y4-A-G2

Cód. do item: 8090405

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	30 mm
Diâmetro do êmbolo	50 mm
Amortecimento	anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados Amortecedor de impacto ajustável na frente
Posição de instalação	vertical
Funcionamento	de dupla ação Puxando
Estrutura	Haste com gatilho
Detecção de posição	para o sensor de proximidade
Detecção do gatilho	para sensores indutivos
Proteção antigiro/guia	Guia antigiro
Pressão operacional	2 bar...10 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Curso de amortecimento	15 mm
Força de impacto admitida sobre a haste estendida	3000 N
Peso do produto	1900 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão pneumática	G1/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da tampa	Alumínio em fundição injetada
Material vedações	NBR
Material corpo	Liga de alumínio
Material da haste	Aço inoxidável de alta liga
Material do rolete	POM