

Cilindros de parada DFST-50-30-D-Y4-A-S-G2

Cód. do item: 8090411

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Curso | 30 mm |
| Diâmetro do êmbolo | 50 mm |
| Amortecimento | anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados Amortecedor de impacto ajustável na frente |
| Posição de instalação | vertical |
| Funcionamento | de dupla ação |
| Estrutura | Haste com gatilho |
| Detecção de posição | para o sensor de proximidade |
| Detecção do gatilho | para sensores indutivos |
| Proteção antigiro/guia | Guia antigiro |
| Pressão operacional | 2 bar...10 bar |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 - baixa resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura ambiente | 5 °C...60 °C |
| Curso de amortecimento | 15 mm |
| Força de impacto admitida sobre a haste estendida | 3000 N |
| Peso do produto | 1900 g |
| Tipo de fixação | com orifício de passagem |
| Conexão pneumática | G1/8 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material da tampa | Alumínio em fundição injetada |
| Material vedações | NBR |
| Material corpo | Liga de alumínio |
| Material da haste | Aço inoxidável de alta liga |
| Material do rolete | Aço |