


Axial kit EAMM-A-T46-80PA

Cód. do item: 8091047

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	68.5 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	8000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inércia	7.65 kgmm ²
Torque transmissível	10 Nm
Peso do produto	917 g
Código da interface do atuador	T46
Código da interface motor In	80PA 80RA
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS