


Resistência de frenagem CACR-KL2-100-W1800

Cód. do item: 8091545

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	600
Posição de instalação	convecção livre vertical
Energia de impulso da resistência de frenagem a 380 V	10800 Ws
Energia de impulso da resistência de frenagem a 780 V	10800 Ws
Potência a 35% ED e 20°C	1800 W
Potência nominal da resistência de frenagem	720 W
Potência nominal da resistência de frenagem a 380 V	720 W
Potência nominal da resistência de frenagem a 780 V	720 W
Valor de resistência	100 Ohm
Certificação	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Peso do produto	3400 g
Tipo de fixação	alternativo: com orifício de passagem Com acessórios
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS