

Indicador de posição SAMH-F12-MK

Cód. do item: 8092711

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Sem sensores
Proteção contra explosão	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Indicação de aplicação	Em caso de uso com válvula de assento angular VZXA, a certificação SIL em todo o produto não é mais válida.
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Temperatura de armazenamento	-10 °C...60 °C
Peso do produto	118 g
Material vedações	EPDM
Material corpo	Alumínio Reforçado com PA
Grau de proteção	IP65 IP67
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III