

# Axial kit EAMM-A-V20-28AA

Cód. do item: 8093016

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	31.4 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	10000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inércia	0.022 kgmm <sup>2</sup>
Torque transmissível	0.2 Nm
Peso do produto	25 g
Código da interface do atuador	v20
Código da interface motor In	28AA
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS