


# Axial kit EAMM-A-V25-38AA

Cód. do item: 8093162

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                 | Valor                  |
|--------------------------------|------------------------|
| Comprimento nominal            | 46 mm                  |
| Posição de instalação          | Indiferente            |
| Máx. rotação                   | 10000 1/min            |
| Conformidade LABS              | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura de armazenamento   | -25 °C...60 °C         |
| Umidade relativa do ar         | 0 - 95%                |
| Grau de proteção               | IP40                   |
| Temperatura ambiente           | -10 °C...60 °C         |
| Momento de inércia             | 0.19 kgmm <sup>2</sup> |
| Torque transmissível           | 0.5 Nm                 |
| Peso do produto                | 94 g                   |
| Código da interface do atuador | v25                    |
| Código da interface motor In   | 38AA                   |
| Indicação sobre os materiais   | Conformidade RoHS      |