

Parallel kit EAMM-U-30-V20-28AA-44

Cód. do item: 8093176

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	30
Distância média	44 mm
Posição de instalação	Indiferente
Relação de redução	1:1
Máx. rotação	3000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Momento de inércia	2.11 kgmm ²
Torque sem carga	0.015 Nm
Torque transmissível	0.05 Nm
Peso do produto	94 g
Código da interface do atuador	v20
Código da interface motor In	28AA
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS