

# Parallel kit EAMM-U-65-T42-60AA-87

Cód. do item: 8093189

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	65
Distância média	87 mm
Posição de instalação	Indiferente
Relação de redução	1:1
Máx. rotação	3000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Momento de inércia	41.2 kgmm <sup>2</sup>
Torque sem carga	0.22 Nm
Torque transmissível	3 Nm
Peso do produto	583 g
Código da interface do atuador	T42
Código da interface motor In	60AA
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS