


Placa de conexão VMPA-FB-AP-1-P5

Cód. do item: 8093454

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	42 mm
Comprimento	107.3 mm
Largura do módulo	41 mm
Quantidade máx. de posições da válvula	4
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Pressão de controle MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Pressão do piloto	3 bar...8 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	155 g
Conexão pneumática 1	G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa de conexão	Alumínio em fundição injetada