

Cartão de memória CAMC-M-MS-G32-G2

Cód. do item: 8094425

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---|
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -25 °C...85 °C |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Capacidade de armazenamento | GB |
| Indicação de aplicação | O produto foi desenvolvido, projetado e construído exclusivamente para o uso industrial e comercial. A utilização pessoal do produto não é permitida. |
| Formato | microSDHC |
| Estrutura | MLC |
| Classe de velocidade | Classe 10 |
| Velocidade máx. de leitura | 70 MB/s |
| Velocidade máxima de gravação | 50 MB/s |
| Quantidade de ciclos de gravação/remoção | 96 TBW |