

Acessório para trilho DIN CAFM-X4-H

Cód. do item: 8095158

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	29 mm
Altura	4,2 mm
Comprimento	169 mm
Formato	Versão X4 para trilho de montagem
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-40 °C...85 °C
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Peso do produto	38 g
Tipo de fixação	com engate
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa adaptadora	Aço inoxidável de alta liga