


Axial kit EAMM-A-T46-85AA

Cód. do item: 8096186

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	55 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	8000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inércia	3.2 kgmm ²
Torque transmissível	10 Nm
Peso do produto	817 g
Código da interface do atuador	T46
Código da interface motor In	85AA
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS