

Parallel kit EAMM-U-87-T46-85AA-114

Cód. do item: 8097655

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------|------------------------|
| Tamanho | 87 |
| Distância média | 114 mm |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Relação de redução | 1:1 |
| Máx. rotação | 3000 1/min |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura de armazenamento | -20 °C...60 °C |
| Umidade relativa do ar | 0 - 95% |
| Grau de proteção | IP40 |
| Temperatura ambiente | 0 °C...50 °C |
| Momento de inércia | 41.2 kgmm ² |
| Torque sem carga | 0.22 Nm |
| Torque transmissível | 3 Nm |
| Peso do produto | 986 g |
| Código da interface do atuador | T46 |
| Código da interface motor In | 85AA |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |