

Placa de montagem VABS-P16-10S-M5

Cód. do item: 8097804

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	26 mm
Posição de instalação	Indiferente
Características especiais	Resistente a oxigênio conforme DIN EN 1797
Quantidade máx. de posições da válvula	1
Pressão operacional	0 bar...7 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:3:4] Gases inertes Ar Oxigênio Nitrogênio
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento lubrificado não admissível tamanho máximo de partícula 5 µm
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 60 % sem condensação
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	25 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem Com rosca fêmea
Conexão pneumática 1	M5
Conexão pneumática 2	M5
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa de conexão	Liga de alumínio