

Base elétrica CPX-M-GE-EV-W-M12-5POL

Cód. do item: 8098391

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	Aparafusamento inclinado
Peso do produto	266 g
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Certificação	c UL - Recognized (OL)
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Alumínio em fundição injetada
Conexão elétrica	5 pinos Soquete Codificação L M12x1
Alimentação de tensão máxima	16 A
Fonte de alimentação	Redirecionamento do sistema