

# Pino trava EAMH-145-22-C34

Cód. do item: 8098588

FESTO



## Ficha técnica

| Característica               | Valor                  |
|------------------------------|------------------------|
| Tamanho                      | 145                    |
| Posição de instalação        | Indiferente            |
| Máx. rotação                 | 4000 1/min             |
| Conformidade LABS            | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura de armazenamento | -25 °C...60 °C         |
| Umidade relativa do ar       | 0 - 95%                |
| Temperatura ambiente         | -10 °C...60 °C         |
| Momento de inércia           | 32.5 kgmm <sup>2</sup> |
| Peso do produto              | 198 g                  |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS      |