


Placa reguladora de fluxo VABF-B14-F1B1P2-FF14

Cód. do item: 8098887

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Pressão operacional	1.5 bar...10 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 °C...60 °C
Temperatura do meio	-20 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Peso do produto	229 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão pneumática 2	Flange de 1/4 com padrão de conexão NAMUR
Conexão pneumática 4	Flange de 1/4 com padrão de conexão NAMUR
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo do controlador	Liga de alumínio forjado