

Conexão NLFA-D-U14-K1.6-PP-P10

Cód. do item: 8104285

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho do recipiente	10
Estrutura	Fixação de tubo flexível pela conexão de aperto
Formato	Formato reto
Tamanho	∅ 8 mm
Ligação de fluido	UNF1/4-28
Ligação de fluido 2	Para ∅ externo do tubo flexível de 1,6 mm (1/16")
Meio	Meios líquidos Meios gasosos
Observação sobre meio	Observar a resistência dos materiais que têm contato com os fluidos
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.075 MPa...0.6 MPa -0.75 bar...6 bar -10.875 psi...87 psi
Temperatura do meio	0 °C...50 °C
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Tipo de vedação	duro
Posição de instalação	Indiferente
Torque de aperto nominal	15 Ncm
Tolerância a torque de aperto nominal	± 15 %
Peso do produto	0.53 g
de materiais tocados pelo meio	PP
Material do munhão aparafusado	Reforçado com PA
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Indicação de aplicação	Consultar observação da aplicação (disponível no Support Portal em festo.com)