

Conjunto de agulha de dosagem VAVN-N-A1.6-03-30-V-V1-P10

Cód. do item: 8104294

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho do recipiente	10
Diâmetro externo ponta de distribuição	1.6 mm
Comprimento da ponta de distribuição	30 mm
Diâmetro nominal da ponta de distribuição	0.3 mm
Versão da ponta de distribuição	Com adelgaçamento
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Ligação de fluido	Conexão de aperto
Meio	Meios líquidos Meios gasosos
Observação sobre meio	Observar a resistência dos materiais que têm contato com os fluidos tamanho máximo de partícula 5 µm
Pressão operacional	0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar
Vazão nominal padrão	1.38 l/min
Observação sobre a vazão nominal normal	Em caso de queda de pressão de 1 -> 0 bar (meios gasosos)
Fluxo Kv	0.003 m³/h
Observação sobre a vazão Kv	Para meio água
Temperatura do meio	5 °C...60 °C
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	3.9 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da ponta de distribuição	aço inoxidável de alta liga
Número do material agulha distribuidora	1.4404
de materiais tocados pelo meio	Aço inoxidável de alta liga