


Placa de controle DADG-FM-F9-VDE2

Cód. do item: 8104802

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme a norma	VDI/VDE 3845 (NAMUR) VDI/VDE 3847-2
Posição de instalação	Indiferente
Pressão operacional	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Pressão de operação nominal	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Proteção contra explosão	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Ponto de condensação mín. 10 °C abaixo da temperatura ambiente e do meio Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Peso do produto	1340 g
Conexão pneumática	G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	EPDM NBR
Material prisioneiros	aço inoxidável de alta liga
Material da placa	Liga de alumínio anodizado
Material dos parafusos	aço inoxidável de alta liga