

Conector NECV-B2W3L-P-P12

Cód. do item: 8105013

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Funções adicionais	Circuito de proteção
Frequência de conexão	50
Saída de cabo	Angular
Observação sobre saída de cabo	viável a 180°
Peso do produto	19.5 g
Conexão elétrica 1, tipo de construção	angular
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Soquete
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	Padrão de conexão formato B, conforme padrão industrial 11 mm
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	3
Conexão elétrica 1, tipo de fixação	Em válvula solenoide com parafuso central M3
Conexão elétrica 2, técnica de conexão	Terminal aparafusado
Amplitude de tensão de funcionamento CC	20.4 V...27.6 V
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Intervalo da tensão de serviço CA	20.4 V...27.6 V
Tensão nominal CA	24 V
Intensidade de corrente a 40 °C	1 A
Resistência à tensão de choque	0.8 kV
Conexão do cabo de terra	disponível
Cabo de conexão	M15x1,5
Diâmetro do cabo	6 mm...8 mm
Seção transversal de condutor	1.5 mm ²
Grau de proteção	IP65
Observação sobre o grau de proteção	No estado montado
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Grau de poluição	3
Material corpo	PA
Cor corpo	Transparente
Material da trava de parafuso	Aço, niquelado
Material vedações	HNBR

Característica	Valor
Material dos pinos de contato	Latão, estanhado