

Suporte para sensor SAMH-NC5-1 1/16""-Q

Cód. do item: 8106927

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Temperatura ambiente	-25,6 °F...221 °F
Tamanho	1 1/16" "
Material de fixação	Liga de alumínio anodizado
Material dos parafusos	Aço galvanizado
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III