

Conjunto de montagem paralelo EAMM-U-50-D19-40R-78

Cód. do item: 8107034

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	50
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	6000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inércia	12.1 kgmm ²
Torque sem carga	0.01 Nm
Torque transmissível	1 Nm
Peso do produto	600 g
Código da interface do atuador	D19
Código da interface motor In	40R
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS