

Unidade de acionamento giratório KDFP-DFPD

Cód. do item: 8108611

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Estrutura	Cremalheira/pinhão
Funcionamento	de dupla ação simples ação
Tamanho do atuador elétrico	10 20 40 80 120 160 240 300 480 700 900 1200 2300
Diagrama de orifícios de flange	F03 F04 F05 F07 F10 F12 F14 F16
Ângulo de rotação	90 deg
Temperatura ambiente	-50 °C...150 °C
Pressão operacional	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Peso do produto	1 kg...100 kg
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS