



Placa alimentadora de pressão vertical VMPA14-VSP-QS8

Cód. do item: 8110622

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|--|
| Largura do módulo | 14 mm |
| Pressão operacional | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Pressão de controle MPa | 0.3 MPa...0.8 MPa |
| Pressão do piloto | 3 bar...8 bar |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 - baixa resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -5 °C...50 °C |
| Peso do produto | 50 g |
| Conexão pneumática 1 | QS-8 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material placa de alimentação | Reforçado com PA |