


Módulo eletrônico VMPA-MPM-EMM-P5

Cód. do item: 8111881

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Quantidade máx. de posições da válvula	1
Número máximo de bobinas de válvula	1
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Faixa de tensão operacional CC da fixação de carga	21.6 V...26.4 V
Corrente nominal por bobina eletromagnética	60 mA a 30 ms
Corrente nominal na redução de corrente	22 mA após 30 ms
Isolamento elétrico do canal - Bus interno	não
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão (em estado instalado)
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	20 g
Acionamento elétrico	Multipolo
Material corpo	POM
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS