

Conexão rápida em L longa NPQE-LL-R12-Q12-P5

Cód. do item: 8113029

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Diâmetro nominal	9.5 mm
Tipo de vedação no munhão aparafusado	Revestimento
Posição de instalação	Indiferente
Formato	Forma em L, longo
Tamanho do recipiente	5
Estrutura	Princípio Push-Pull
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Categoria para sala limpa	Classe 4, conforme ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Peso do produto	82.54 g
Tipo de fixação	Sextavado externo SW21
Conexão pneumática 1	Rosca macho R1/2
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com Ø externo de 12 mm
Cor anel de desengate	azul
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Latão, níquelado PBT
Material de vedação da rosca	PTFE
Material do anel de desengate	POM
Material de vedação do tubo flexível	NBR
Material braçadeira	Aço inoxidável