

# Clipe de retenção NPAP-QE-S-Q6-P10

Cód. do item: 8113229

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                      | Valor   |
|---|---|
| Tamanho do recipiente                               | 10  |
| Posição de instalação                               | Indiferente   |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi                                  |
| Classe de resistência à corrosão KBK                | 1 - baixa resistência à corrosão  |
| Conformidade LABS                                   | VDMA24364-Zona III  |
| Categoria para sala limpa                           | Elemento estaticamente instalado, não é possível uma avaliação significativa conforme a ISO 14644-1 |
| Temperatura ambiente                                | -5 °C...60 °C   |
| Peso do produto                                     | 0.07 g  |
| Conexão pneumática                                  | para Ø externo de 6 mm do tubo flexível   |
| Indicação sobre os materiais                        | Conformidade RoHS   |