

Clipe de retenção NPAP-QE-S-Q16-P10

Cód. do item: 8113233

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho do recipiente	10
Posição de instalação	Indiferente
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Categoria para sala limpa	Elemento estaticamente instalado, não é possível uma avaliação significativa conforme a ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Peso do produto	0.39 g
Conexão pneumática	para tubo flexível com Ø externo de 16 mm
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS