

# Base de conexão elétrica VAVE-K1-7-5YL1-LR

Cód. do item: 8115100

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                | Valor   |
|---|---|
| Tamanho                                       | 7   |
| Propriedade de cabo                           | Básica  |
| Proteção contra inversão de polaridade        | Para tensão de alimentação                      |
| Funções adicionais                            | Redução de corrente de retenção                 |
| Indicação de estado do sinal                  | LED   |
| Amplitude de tensão de funcionamento CC       | 12 V...26 V                                     |
| Flutuações de tensão permitidas               | +/- 10 %  |
| Tensão nominal de trabalho CC                 | 24 V  |
| Grau de poluição                              | 2   |
| Categoria de sobretensão                      | II  |
| Certificação                                  | Marca RCM                                       |
| Marca CE (ver declaração de conformidade)     | conforme a diretiva EU-EMV                      |
| Marca UKCA (ver declaração de conformidade)   | conforme regulamentação do Reino Unido para EMV |
| Classe de resistência à corrosão KBK          | 0 - sem resistência à corrosão                  |
| Conformidade LABS                             | VDMA24364-Zona III                              |
| Grau de proteção                              | IP40  |
| Temperatura ambiente                          | 0 °C...50 °C                                    |
| Temperatura de armazenamento                  | -20 °C...70 °C                                  |
| Posição de instalação                         | Indiferente                                     |
| Raio de curvatura, instalação fixa dos cabos  | 11 mm   |
| Raio de curvatura, instalação móvel dos cabos | 16.5 mm   |
| Peso do produto                               | 3.3 g   |
| Conexão elétrica                              | 2 pinos<br>Fio duplo<br>Sem conector            |
| Estrutura do cabo                             | 2 x 0,08 mm <sup>2</sup>                        |
| Diâmetro do cabo                              | 1.1 mm  |
| Comprimento do cabo                           | 0.5 m   |
| Conexão do cabo de terra                      | não disponível                                  |
| Tipo de fixação                               | Deslizante<br>com engate                        |
| Cor corpo                                     | preto   |

| <b>Característica</b>        | <b>Valor</b>           |
|------------------------------|------------------------|
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS      |
| Material corpo               | Reforçado com PA<br>PC |
| Material do isolamento       | PVC                    |