


Sistema de comando CMCB-D1-C-S1

Cód. do item: 8118455

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Indicação de aplicação	O produto é apropriado exclusivamente para fins industriais. Em áreas residenciais podem ser necessárias medidas para supressão de interferências.
Estrutura	Placa de montagem comutador de segurança integrado
Nível de performance (PL)	Categoria 3, Performance Level d
Dimensões L x C x A	135 x 254 x 375 mm
Proteção (curto-circuito)	fusível eletrônico interno
Consumo de corrente máx.	1,1 A
Consumo de corrente do circuito secundário	5 A
Alimentação de tensão máxima	6 A
Tensão nominal CA	230 V
Formas de rede	TT TN IT
Frequência de rede	50 Hz...60 Hz
Grau de poluição	2
Marca CE (ver declaração de conformidade)	conforme a diretiva EU-EMV Conforme diretiva de baixa tensão da UE
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	máx. 50% a 40 °C
Proteção contra contato direto e indireto	PELV Aterramento de todas as peças condutoras expostas
Grau de proteção	IP20
Condições do ambiente	Compartimento interno
Temperatura ambiente	5 °C...40 °C
Altura de trabalho nominal	1000 m NN
Peso do produto	4,5 kg
Conexão elétrica	Terminal com mola Push-in
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS