


Sistema de comando CMCB-D1-C-S0

Cód. do item: 8118457

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Indicação de aplicação	O produto é apropriado exclusivamente para fins industriais. Em áreas residenciais podem ser necessárias medidas para supressão de interferências.
Estrutura	Placa de montagem
Nível de performance (PL)	Categoria B, Performance Level b
Dimensões L x C x A	135 x 254 x 375 mm
Proteção (curto-circuito)	fusível eletrônico interno
Consumo de corrente máx.	1,1 A
Consumo de corrente do circuito secundário	5 A
Alimentação de tensão máxima	6 A
Tensão nominal CA	230 V
Formas de rede	TT TN IT
Frequência de rede	50 Hz...60 Hz
Grau de poluição	2
Marca CE (ver declaração de conformidade)	conforme a diretiva EU-EMV Conforme diretriz de baixa tensão da UE
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	máx. 50% a 40 °C
Proteção contra contato direto e indireto	PELV Aterramento de todas as peças condutoras expostas
Grau de proteção	IP20
Condições do ambiente	Compartimento interno
Temperatura ambiente	5 °C...40 °C
Altura de trabalho nominal	1000 m NN
Peso do produto	4,2 kg
Conexão elétrica	Terminal com mola Push-in
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS