

Mordaças DHAS-GG-B18-16-A1

Cód. do item: 8119108

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	16 mm
Posição de instalação	Indiferente
Formato	Para placas de microtitulação
Resistência à vibração	Teste de transporte com grau de severidade 2, segundo FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistência a choques	Teste de choque com grau de severidade 2 segundo FN942017-5 e EN 60068-2-27
Classe de resistência à corrosão KBK	4 - altíssima resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Umidade relativa do ar	0 - 100 %
Temperatura ambiente	0 °C...40 °C
Peso do produto	24,4 g
Tipo de fixação	com rosca fêmea M3
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material mordaças	aço inoxidável de alta liga
Material do pino cilíndrico	Aço para molas