

Base manifold VABS-C12-6-S

Cód. do item: 8122790

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	13 mm
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Sentido de conexão lateral
Quantidade máx. de posições da válvula	Execuções de acordo com as necessidades do clientes são possíveis
Pressão operacional	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Observação sobre o meio de operação/controlado	tamanho máximo de partícula 5 µm
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	5 °C...50 °C
Peso do produto	3 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão pneumática 2	Para Ø interno do tubo flexível de 4 mm
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material régua de conexões	PBT