

Base de conexão VABM-C12-6M-M5-M3-10

Cód. do item: 8122794

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	20 mm
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Sentido de conexão inferior
Quantidade máx. de posições da válvula	10
Pressão operacional	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Observação sobre o meio de operação/controle	tamanho máximo de partícula 5 µm
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	5 °C...50 °C
Peso do produto	49.5 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão pneumática 1	M5
Conexão pneumática 2	M3
Conexão pneumática 3	M5
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material régua de conexões	Liga de alumínio