


Placa de montagem VABS-K2-10B-16-M6-P

Cód. do item: 8122825

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	10
Diâmetro nominal	1.6 mm
Ligação de fluido	Rosca fêmea M6
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Sentido de conexão inferior
Quantidade máx. de posições da válvula	1
Sentido da vazão	Não reversível
Meio de operação	Meios líquidos Meios gasosos
Observação sobre o meio de operação/controlado	Observar a resistência dos materiais que têm contato com os fluidos
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Temperatura do meio	0 °C...50 °C
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Torque de aperto máx. da fixação da válvula	0.2 Nm
Peso do produto	7 g
Tipo de fixação placa de conexão	com orifício de passagem
Tipo de fixação válvula	com rosca fêmea
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa de conexão	PEEK