


Válvula VOFC-L-M52-M-N14-FN

Cód. do item: 8122931

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Pressão operacional	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar
Grau de proteção	IP65
Proteção contra explosão	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Classe de resistência à corrosão KBK	4 - altíssima resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS